

Garant GRIDLINE

**Bâti 16G pour dispositif de déplacement vertical rabattable et étau, Hauteur: 900mm****Données de commande**

N° commande	927321 900
GTIN	4062406108502
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Bâti 16G en construction d'acier robuste. Porte verrouillable par **serrure à cylindre**. Tiroir non verrouillable.

Pour dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967565 réf. 120 et étau 967100 réf. 120 (non fournis).

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Largeur	400 mm
Poids	42,3 kg
Nombre de tiroirs	1
Profondeur	650 mm
Hauteur	900 mm

Surface utile de tiroir en G	12x20
Largeur utile	280 mm
Profondeur utile	600 mm
Hauteur utile	670 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur du matériau	1 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Piètement

## Accessoires

Dispositif de déplacement vertical rabattable avec étau Largeur mors d'étau 120 mm	967565 120
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Etau parallèle Largeur mors 120 mm	967100 120
Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main Largeur utile de tiroir en G 12	951020 12