

Garant GRIDLINE

**Bâti 16 G complet avec dispositif de déplacement vertical rabattable et étau,
Hauteur: 700mm****Données de commande**

N° commande	927320 700
GTIN	4062406108441
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 16G en construction d'acier robuste. Porte verrouillable par **serrure à cylindre**. Tiroir non verrouillable.

Avec dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967565 réf. 120 et étau 967100 réf. 120.

Placement:

Hauteur de porte mm: 625

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Profondeur	650 mm
Hauteur	700 mm
Largeur	400 mm
Poids	46,6 kg

Largeur utile	280 mm
Hauteur utile	670 mm
Profondeur utile	600 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Piètement

Accessoires

Dispositif de déplacement vertical rabattable avec étau Largeur mors d'étau 120 mm	967565 120
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Etau parallèle Largeur mors 120 mm	967100 120