

Garant GRIDLINE

**Bâti 16G pour dispositif de déplacement vertical rabattable et étau, Hauteur: 600mm****Données de commande**

N° commande	927321 600
GTIN	4062406108472
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Bâti 16G en construction d'acier robuste. Porte verrouillable par **serrure à cylindre**. Tiroir non verrouillable.

Pour dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967565 réf. 120 et étau 967100 réf. 120 (non fournis).

**Placement:**

Hauteur de porte mm: 525

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Poids	23,9 kg
Largeur	400 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	650 mm

Profondeur utile	600 mm
Largeur utile	280 mm
Hauteur utile	570 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Piètement

## Accessoires

Dispositif de déplacement vertical rabattable avec étau Largeur mors d'étau 120 mm	967565 120
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Etau parallèle Largeur mors 120 mm	967100 120