

Garant GRIDLINE

Bloc d'alimentation avec dérouleur de câble, Hauteur: 700mm**Données de commande**

N° commande	927327 700
GTIN	4062406108557
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 16G en construction d'acier robuste.

Equipé de modules électriques 2 × 928470 réf. DE250V/1; le dérouleur de câble / l'enrouleur de tuyau est solidement vissé au fond du bâti. Longueur du dérouleur de câble: 10 m. Longueur de l'enrouleur de tuyau: 10 m.

Placement:

Module 928470: 2 × réf. DE250V/1; 1 × réf. 0/1

Coloris:

Corps et module gris clair RAL 7035, façade anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Possibilité d'autres équipements individuels avec modules 928470. Respecter le nombre maximal de modules.

Description technique

Largeur	400 mm
Poids	28,2 kg
Hauteur	700 mm

Profondeur	650 mm
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Tension nominale	250 V
Nombre de prises de type F	2
Type de prise	F
Epaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie

Accessoires

Module d'alimentation Module DE250V/1	928470 DE250V/1
Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1