

Garant GRIDLINE

**Bloc d'alimentation avec enrouleur de tuyau, Hauteur: 700mm****Données de commande**

N° commande	927328 700
GTIN	4062406108595
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Bâti 16G en construction d'acier robuste.

Equipé de modules électriques 2 × 928470 réf. DE250V/1; le dérouleur de câble / l'enrouleur de tuyau est solidement vissé au fond du bâti. Longueur du dérouleur de câble: 10 m. Longueur de l'enrouleur de tuyau: 10 m.

Raccordement NW 7,2 via raccord mâle et raccord rapide. Avec raccord rapide. Pression max. 12 bars.

**Placement:**

Module 928470: 2 × réf. DE250V/1; 1 × réf. 0/1

**Coloris:**

Corps et module gris clair RAL 7035, façade anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Possibilité d'autres équipements individuels avec modules 928470. Respecter le nombre maximal de modules.

**Description technique**

Profondeur	650 mm
Largeur	400 mm

Hauteur	700 mm
Poids	28,2 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Nombre de prises de type F	2
Type de prise	F
Epaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie

## Accessoires

Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1
Module d'alimentation Module DE250V/1	928470 DE250V/1