

Garant GRIDLINE

Bâti 16G avec modules électriques et d'air comprimé, Hauteur: 700mm**Données de commande**

N° commande	927325 700
GTIN	4062406108519
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 16G en construction d'acier robuste.

Equipé de modules électriques et d'air comprimé: 2 × modules 928470 réf. DE250V/1, 1 × module 928470 réf. AIR/S.

Placement:

Modules 928470: 2 × réf. DE250V/1; 1 × réf. AIR/S; 1 × réf. 0/3

Coloris:

Corps et modules gris clair RAL 7035. Façade anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Possibilité d'autres équipements individuels avec modules 928470. Respecter le nombre maximal de modules.

Description technique

Profondeur	650 mm
Hauteur	700 mm
Poids	22,7 kg
Largeur	400 mm

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises de type F	2
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de prise	F
Epaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie

Accessoires

Module d'alimentation Module 0/2	928470 0/2
Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1
Module d'alimentation Module AIR/S	928470 AIR/S
Module d'alimentation Module DE250V/1	928470 DE250V/1
Module Module AIR/S	933913 AIR/S