

Garant GRIDLINE

Bloc d'alimentation avec dérouleur de câble et enrouleur de tuyau, Hauteur: 600mm**Données de commande**

N° commande	927329 600
GTIN	4062406108625
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 16G en construction d'acier robuste.

Equipé de modules électriques 2 × 928470 réf. DE250V/1; le dérouleur de câble / l'enrouleur de tuyau est solidement vissé au fond du bâti. Longueur du dérouleur de câble: 10 m. Longueur de l'enrouleur de tuyau: 10 m.

Raccordement NW 7,2 via raccord mâle et raccord rapide. Avec raccord rapide. Pression max. 12 bars.

Placement:

Module 928470: 2 × réf. DE250V/1; 1 × réf. 0/1

Coloris:

Corps et module gris clair RAL 7035, façade anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Possibilité d'autres équipements individuels avec modules 928470. Respecter le nombre maximal de modules.

Description technique

Hauteur	600 mm
---------	--------

Largeur	400 mm
Profondeur	650 mm
Poids	31,4 kg
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises de type F	2
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de prise	F
Epaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie

Accessoires

Module d'alimentation Module DE250V/1	928470 DE250V/1
Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1