



Douille de réduction SA / CM pour tenon, type AD, BT 40, MK intérieur: 1



Données de commande

N° commande	303082 1
GTIN	4062406112479
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Intérieur et extérieur rectifiés.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils **avec queue CM**.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806.

Précision de concentricité: $\leq 8 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 50 mm

\varnothing ext. D: 25 mm

Description technique

Longueur de col cote A	50 mm
\varnothing ext. D	25 mm
Support	BT 40
Norme	DIN 6383
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	AD

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 8 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

Accessoires

Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40	308810 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40	308812 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308803 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40