



## Douille de réduction SA / CM pour tenon, type AD, BT 40, MK intérieur: 4



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 303082 4      |
| GTIN             | 4062406109240 |
| Classe d'article | 32A           |

### Description

**Exécution:**

Intérieur et extérieur rectifiés.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils **avec queue CM.**

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308806.

Précision de concentricité:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 95 mm

$\varnothing$  ext. D: 48 mm

### Description technique

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| $\varnothing$ ext. D                                 | 48 mm                           |
| Longueur de col cote A                               | 95 mm                           |
| Support  | BT 40                           |
| Norme  | DIN 6383                        |
| Norme de porte-outils                                | JIS B6339                       |
| Norme de porte-outils                                | ISO 7388-2                      |
| Forme  | AD                              |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup> |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Précision de concentricité | ≤ 8 µm                   |
| Type de produit            | Adaptateur pour mandrins |

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Tirette 45° étanche Pour cône 40   | 308765 40 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 40   | 308785 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40   | 308760 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40   | 308795 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40   | 308790 40 |
| Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40                  | 308812 40 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 40   | 308780 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40                                       | 308806 40 |
| Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40                                | 308830 40 |
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40                            | 308803 40 |
| Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40                                       | 308804 40 |
| Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40                 | 308810 40 |
| Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40                            | 308805 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40                                       | 308802 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40                            | 308801 40 |