



## Douille de réduction SA / CM pour tenon, type AD, BT 50, MK intérieur: 1



### Données de commande

N° commande	303087 1
GTIN	4062406109257
Classe d'article	32A

### Description

**Exécution:**

Intérieur et extérieur rectifiés.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils **avec queue CM.**

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308806.

Précision de concentricité:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 45 mm

$\varnothing$  ext. D: 25 mm

### Description technique

$\varnothing$ ext. D	25 mm
Longueur de col cote A	45 mm
Support	BT 50
Norme	DIN 6383
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	AD

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 8 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

## Accessoires

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50	308812 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50