



Douille de réduction SA / CM pour filetage, type A, BT 40, MK intérieur: 3



Données de commande

N° commande	303092 3
GTIN	4062406109301
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Intérieur et extérieur rectifiés.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils **avec queue CM**.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806.

Précision de concentricité: $\leq 8 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 70 mm

\varnothing ext. D: 40 mm

Description technique

\varnothing ext. D	40 mm
Longueur de col cote A	70 mm
Support	BT 40
Norme	DIN 6383
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹

Précision de concentricité	≤ 8 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

Accessoires

Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40	308812 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308803 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40	308810 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40