

HOLEX**Manchon de polissage conique (ZA), grain 40 grossier, plus grand Ø de manchon x largeur de manchon: 20X63mm****Données de commande**

N° commande	553871 20X63
GTIN	4045197723307
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence.

Zirconium (ZA).

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfacage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553830.

Description technique

Grain	40
Largeur manchon	63 mm
Ø manchon max.	20 mm
Degré de finesse	grossier
Abrasifs	Zirconium

Abréviation de l'abrasif	ZA
Forme manchon	conique
Type de produit	Brosses de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Bois	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, conique Ø tige 6 mm Ø max.xlongueur de tête 20X63 mm	553830 20X63
---	--------------