



Douille de réduction SA / CM pour filetage, type A, BT 50, MK intérieur: 4



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 303097 4 |
| GTIN | 4062406109448 |
| Classe d'article | 32A |

Description

Exécution:

Intérieur et extérieur rectifiés.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils **avec queue CM.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806.

Précision de concentricité: $\leq 8 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 70 mm

\varnothing ext. D: 48 mm

Description technique

| | |
|------------------------|------------|
| Longueur de col cote A | 70 mm |
| \varnothing ext. D | 48 mm |
| Support | BT 50 |
| Norme | DIN 6383 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-2 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Forme | A |

| | |
|--|---------------------------------|
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 8 µm |
| Type de produit | Adaptateur pour mandrins |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Tirette 45° étanche Pour cône 50 | 308765 50 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50 | 308790 50 |
| Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50 | 308812 50 |
| Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50 | 308810 50 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 50 | 308760 50 |
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50 | 308820 50 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50 | 308795 50 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 50 | 308780 50 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 50 | 308785 50 |
| Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50 | 308830 50 |