

Garant GRIDLINE

Bâti 16G avec porte à charnière à droite, pour garnissage libre avec des tiroirs, 12x20G, Hauteur / Hauteur de porte: 900/525mm**Données de commande**

N° commande	927420 900/525
GTIN	4062406109684
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 16G avec porte, pour garnissage libre avec des tiroirs, en construction d'acier robuste.
Verrouillage central par serrure à cylindre.
Porte avec charnière à droite.

Placement:

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Lors de l'équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Réf. 600/425 et 700/525 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Nombre de tablettes réglables en hauteur	1
Hauteur utile porte	525 mm

Poids	29 kg
Nombre de portes	1
Hauteur porte	525 mm
Hauteur utile pour tiroirs	250 mm
Largeur utile	350 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	650 mm
Hauteur	900 mm
Sens d'ouverture de la porte	droite
Largeur en G	12
Profondeur en G	20
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	1 mm
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12x20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Crochets de suspension pour tablettes d'établi Type 12	927094 12
Tablette fixe, galvanisée Type 1	927515 1
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21