

Garant GRIDLINE

Bâti 16G mobile pour garnissage libre avec des tiroirs, 12×20G, Hauteur boîtier: 400mm**Données de commande**

N° commande	927430 400
GTIN	4062406109714
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 16G mobile, pour garnissage libre avec des tiroirs, en construction d'acier robuste. Avec tablette en ABS et poignées bimatière en Haptoprene®. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de trace. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Le caisson ne peut être équipé que des tiroirs 927505!

Ne pas pousser sous les postes de travail à réglage en hauteur électrique 920301 – 920316.

Description technique

Avec rebord	oui
-------------	-----

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Largeur	400 mm
Hauteur	600 mm
ComfortClose	non
Ø roue	125 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Poids	20,9 kg
Nombre de tiroirs	0
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur utile caisson de tiroirs	325 mm
Nombre de portes	0
Hauteur utile	325 mm
Profondeur	650 mm
Exécution	à roulettes
Exécution	pour garnissage libre
Hauteur utile pour tiroirs	325 mm
Caisson supérieur ouvert	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Épaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Caisson à roulettes d'atelier

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21

914227 KO21