

Garant GRIDLINE

**Bâti 16G mobile pour garnissage libre avec des tiroirs, 12×20G, Hauteur boîtier: 500mm****Données de commande**

N° commande	927430 500
GTIN	4062406109738
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Bâti 16G mobile, pour garnissage libre avec des tiroirs, en construction d'acier robuste. Avec tablette en ABS et poignées bimatière en Haptoprene®. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de trace. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Verrouillage central par serrure à cylindre.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

**Le caisson ne peut être équipé que des tiroirs 927505!**

Ne pas pousser sous les postes de travail à réglage en hauteur électrique 920301 – 920316.

**Description technique**

Ø roue	125 mm
--------	--------

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Largeur	400 mm
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur utile caisson de tiroirs	425 mm
ComfortClose	non
Nombre de portes	0
Poids	22,8 kg
Hauteur	700 mm
Nombre de tiroirs	0
Avec rebord	oui
Profondeur	650 mm
Hauteur utile	425 mm
Exécution	à roulettes
Exécution	pour garnissage libre
Caisson supérieur ouvert	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	425 mm
Épaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Caisson à roulettes d'atelier

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21

914227 KO21