

Garant GRIDLINE

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main, 12×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 50mm**Données de commande**

N° commande	927505 50
GTIN	4062406109851
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale en construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes et/ou bâtis et établis mobiles.

Adapté(s) pour:

Tous les bâtis 16G.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Hauteur frontale	50 mm
Hauteur utile	25 mm
Poids	6,8 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Surface utile de tiroir en G	12×20
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main

Largeur utile en G	12
Profondeur utile en G	20
Domaine d'utilisation	Armoires roulantes
Largeur utile	300 mm
Profondeur utile	500 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	oui
Epaisseur du matériau	1 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	12×20G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main
Largeur utile de tiroir en G 12

951020 12