

Garant GRIDLINE

Bâti 24G avec tiroirs, 20×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 300/3


Données de commande

N° commande	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Hauteur utile	225 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	50 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20

Largeur	600 mm
Profondeur	650 mm
Hauteur utile pour tiroirs	225 mm
Nombre de tiroirs	3
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de portes	0
Poids	37 kg
Hauteur	300 mm
Largeur utile	550 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	927800 50
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Jeu de vis pour établis GridLine Type 1	927093 1
Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur 300 mm	927720 300
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21

Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10

951025 10