

Garant GRIDLINE

**Bâti 24G avec tiroirs, 20x20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 200/1****Données de commande**

N° commande	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 125

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Poids	19,1 kg
Profondeur	650 mm
Nombre de portes	0
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur utile pour tiroirs	125 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	1

Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile	550 mm
Largeur	600 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur utile	125 mm
Hauteur	200 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Bâti d'établi

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Jeu de vis pour établis GridLine Type 1	927093 1
Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur 200 mm	927720 200
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10