

**Emmanchement SA, SA / cône mandrin: 40/16****Données de commande**

N° commande	342886 40/16
GTIN	4062406109370
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Modèle de précision, avec attachement et filetage.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses et aléseuses à cône SA. Avec filetage intérieur M 16.

Norme:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Description technique

Ø cône D	15,733 mm
Cône pour porte-foret DIN 238	B 16
Taille cône SA	40
Filetage d'entraînement intérieur	M16
Code couleur pour queue adaptée	SA 40
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets

