

Garant GRIDLINE

Bâti 24G avec tiroirs, 20×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 800/6**Données de commande**

N° commande	927600 800/6
GTIN	4062406110116
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur	600 mm
Nombre de tiroirs	6
Poids	77 kg
Hauteur utile	700 mm

Profondeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur frontale des tiroirs	50 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile	550 mm
Nombre de portes	0
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Hauteur	800 mm
Profondeur	650 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
--	------------

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	927800 50
Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur 800 mm	927720 800
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10