

Garant GRIDLINE

Bâti 24G avec porte à charnière à droite / tiroirs, 20×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 900/2**Données de commande**

N° commande	927610 900/2
GTIN	4062406110277
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Porte avec charnière à droite.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75

Hauteur de porte mm: 625

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Largeur utile des tiroirs en G	20
--------------------------------	----

Hauteur porte	625 mm
Hauteur utile pour tiroirs	150 mm
Hauteur utile porte	625 mm
Nombre de tiroirs	2
Largeur	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	900 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Nombre de portes	1
Profondeur	650 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	52 kg
Surface utile de tiroir en G	20×20
Sens d'ouverture de la porte	droite
Largeur utile	550 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

927800 75

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Bâti 24G avec porte à charnière à droite, pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur / Hauteur de porte 900/625 mm	927725 900/625
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10