

Garant GRIDLINE

Bâti 24G avec tiroirs, 20×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 300/2**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 927600 300/2 |
| GTIN | 4062406215828 |
| Classe d'article | 9GG |

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 150

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

| | |
|--------------------------------|--------|
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Hauteur utile pour tiroirs | 225 mm |
| Hauteur utile | 225 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Largeur utile | 550 mm |
| Profondeur | 650 mm |
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 |

| | |
|--|--|
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 150 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 75 mm |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Poids | 30 kg |
| Hauteur | 300 mm |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Nombre de portes | 0 |
| Nombre de plateaux coulissants | 0 |
| Epaisseur du matériau | 1 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 20x20G |
| Type de produit | Bâti d'établi |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 927800 150 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 927800 75 |
| Jeu de vis pour établis GridLine Type 1 | 927093 1 |
| Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur 300 mm | 927720 300 |
| Cache-serrure pour GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10 | 951025 10 |