

Garant GRIDLINE

Bâti 24G avec porte à charnière à droite / tiroirs, 20×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 900/3**Données de commande**

N° commande	927610 900/3
GTIN	4062406110284
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Porte avec charnière à droite.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100

Hauteur de porte mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Hauteur porte	525 mm
---------------	--------

Hauteur	900 mm
Sens d'ouverture de la porte	droite
Hauteur utile porte	525 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur	600 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile pour tiroirs	250 mm
Poids	61 kg
Profondeur	650 mm
Nombre de portes	1
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Nombre de tiroirs	3
Largeur utile	550 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Bâti 24G avec porte à charnière à droite, pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur / Hauteur de porte 900/525 mm	927725 900/525
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10