

Garant GRIDLINE

**Bâti 24G avec tiroirs, 20×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 900/6****Données de commande**

N° commande	927600 900/6
GTIN	4062406215842
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Largeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	81 kg
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm

Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Hauteur utile	800 mm
Largeur	600 mm
Largeur utile	550 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de portes	0
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de tiroirs	6
Profondeur	650 mm
Hauteur	900 mm
Hauteur utile pour tiroirs	800 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Bâti d'établi

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
--	------------

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927800 250
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur 900 mm	927720 900
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10