

Garant GRIDLINE

Bâti 24G avec porte à charnière à droite, Hauteur / Nombre de tiroirs: 600**Données de commande**

N° commande	927615 600
GTIN	4062406110291
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre. Porte avec charnière à droite.

Placement:

Hauteur de porte mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Largeur utile	550 mm
Hauteur utile porte	525 mm

Profondeur	650 mm
Sens d'ouverture de la porte	droite
Nombre de portes	1
Nombre de tiroirs	0
Hauteur	600 mm
Poids	26 kg
Largeur	600 mm
Hauteur utile	525 mm
Hauteur porte	525 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Tablette fixe, galvanisée Type 1	927815 1
Crochets de suspension pour tablettes d'établi Type 12	927094 12
Tablette extractible Type 1	927810 1
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12