

Garant GRIDLINE

Bâti 24G avec porte à charnière à droite, Hauteur / Nombre de tiroirs: 900**Données de commande**

N° commande	927615 900
GTIN	4062406110321
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre. Porte avec charnière à droite.

Placement:

Hauteur de porte mm: 800

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Sens d'ouverture de la porte	droite
Profondeur	650 mm

Hauteur utile	800 mm
Largeur	600 mm
Poids	34 kg
Hauteur	900 mm
Nombre de portes	1
Hauteur porte	800 mm
Hauteur utile porte	800 mm
Nombre de tiroirs	0
Largeur utile	550 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Crochets de suspension pour tablettes d'établi Type 12	927094 12
Tablette extractible Type 1	927810 1
Tablette fixe, galvanisée Type 1	927815 1