

**Mandrin à pinces OZ, SA 40, Plage de serrage: 2-25mm****Données de commande**

N° commande	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Ecrou de serrage à roulement à billes.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage OZ suivant ISO 10897.

Accessoire(s):

Pinces de serrage OZ 309540 – 309560, jeu 309562 (type 462 E) pour réf. 2 – 25, clé à ergot 628400.

Description technique

Ecrou de serrage de rechange 309670	2 - 25
Ø ext. D	60 mm
Clé à ergot adaptée 628400	_58/62
Filetage M	M16
Longueur de col cote A	70 mm
Longueur totale L	163 mm
Ø serrage D ₁	1-16 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	DIN 2080

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins à pinces