

**Mandrins porte-fraises Weldon, SA 50, Ø serrage D1: 10mm****Données de commande**

N° commande	302435 10
GTIN	4062406110529
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Description technique

Longueur totale L	190 mm
Vis de serrage de rechange 309900	10
Ø ext. D	35 mm
Filetage M	M24
Longueur de col cote A	63 mm
Ø serrage D ₁	10 mm
Support	SA 50
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec \varnothing serrage
D1 10 mm

309900 10