

**Mandrins porte-fraises Weldon, SA 40, Ø serrage D1: 8mm****Données de commande**

N° commande	302425 8
GTIN	4062406110055
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Description technique

Ø ext. D	28 mm
Filetage M	M16
Vis de serrage de rechange 309900	8
Longueur de col cote A	50 mm
Ø serrage D ₁	8 mm
Longueur totale L	143 mm
Support	SA 40
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec \varnothing serrage
D1 8 mm

309900 8