

**Mandrins porte-fraises Weldon, SA 40, Ø serrage D1: 10mm****Données de commande**

N° commande	302425 10
GTIN	4062406110062
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Description technique**

Vis de serrage de rechange 309900	10
Longueur totale L	143 mm
Ø ext. D	35 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	10 mm
Filetage M	M16
Longueur de col cote A	50 mm
Support	SA 40
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

---

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec  $\emptyset$  serrage  
D1 10 mm

309900 10