

**Mandrin à pinces ER, SA 40, pour taille de pinces de serrage ER: 25****Données de commande**

N° commande	302485 25
GTIN	4062406110604
Classe d'article	32A

Description**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage ER/ESX suivant ISO 15488-B.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308981 – 309040, jeux ER 309024 – 309320, clé de serrage ER 309680 – 309740.

Précision de concentricité: $\leq 3 \mu\text{m}$

Plage de serrage: 1 - 16 mm

Longueur de col cote A: 50 mm

Ø ext. D: 42 mm

Filetage M: M16

Ecrou de serrage ER de rechange: 25

Description technique

Plage de serrage	1 - 16 mm
Ø ext. D	42 mm
Longueur de col cote A	50 mm
Ecrou de serrage ER de rechange	25
Filetage M	M16
Ø serrage D ₁	1-16 mm

Support	SA 40
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	$\leq 3 \mu\text{m}$
Type de produit	Mandrins à pinces