



Mandrin à pinces ER, SA 40, pour taille de pinces de serrage ER: 32



Données de commande

N° commande	302485 32
GTIN	4062406110611
Classe d'article	32A

Description

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage ER/ESX suivant ISO 15488-B.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308981 – 309040, jeux ER 309024 – 309320, clé de serrage ER 309680 – 309740.

Précision de concentricité: $\leq 3 \mu\text{m}$

Plage de serrage: 2 - 20 mm

Longueur de col cote A: 60 mm

Ø ext. D: 50 mm

Filetage M: M16

Ecrou de serrage ER de rechange: 32

Description technique

Longueur de col cote A	60 mm
Ø ext. D	50 mm
Plage de serrage	2 - 20 mm
Ecrou de serrage ER de rechange	32
Filetage M	M16
Ø serrage D ₁	2-20 mm

Support	SA 40
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	$\leq 3 \mu\text{m}$
Type de produit	Mandrins à pinces