

**Mandrins porte-fraises Weldon, SA 50, Ø serrage D1: 25mm****Données de commande**

N° commande	302435 25
GTIN	4062406110567
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Description technique

Filetage M	M24
Longueur totale L	207 mm
Vis de serrage de rechange 309900	25
Ø ext. D	65 mm
Ø serrage D ₁	25 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Support	SA 50
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec \emptyset serrage
D1 25 mm

309900 25