


Garant

Mandrin à pinces ER Mini Étroit, HSK-A 100 A = 160, pour taille de pinces de serrage ER: 11



Données de commande

N° commande	305723 11
GTIN	4062406110734
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Passage percé (= ER11).**
- **Surfaces fonctionnelles HSK usinées.**

Livraison:

Avec mini-écrou ER finement équilibré (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890, pinces de serrage ER 308881 – 309430, clé de serrage ER Mini 309740.

Méthode d'usinage: UGV

Ø ext. D: 16 mm

Mini-écrou ER de rechange 309650: 11

Description technique

Mini-écrou ER de rechange 309650	11
Ø ext. D	16 mm
Longueur utile L _N	111 mm
Support	HSK-A 100 A = 160
Norme de porte-outils	DIN 69893

Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309369 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6,5 mm	308881 6,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5,5 mm	308881 5,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3,5 mm	308881 3,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308918 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm	308881 1,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308881 7
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm	309368 5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm	309368 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm	309368 2
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm	309368 3
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	309369 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308881 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308918 2
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308918 6
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 1 mm	309368 1
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308881 2,5

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308881 6
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm	309368 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4,5 mm	308881 4,5
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	309369 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308918 1
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308918 7
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm	309368 7
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309369 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308918 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308881 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308881 1
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308918 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308881 2
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308881 3