

**Mandrin porte-fraise combiné, SA 40 A = 52, Ø mandrin d1: 32mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302505 32 |
| GTIN | 4062406111052 |
| Classe d'article | 32A |

Description**Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Avec clavette – pour fraises à **rainure longitudinale**, par ex. DIN 841.

Avec bague d'entraînement – pour fraises à **rainure transversale**, DIN 1880.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Description technique

| | |
|---|--------|
| Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement | 24 mm |
| Longueur mandrin de fraisage L ₄ | 38 mm |
| Longueur de col cote A | 52 mm |
| Filetage M | M16 |
| Longueur totale L | 169 mm |
| Bague d'entraînement de rechange 309870 | 32 |
| Clé spéciale adaptée 309840 | 32 |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Ø serrage D ₁ | 32 mm |
| Support | SA 40 A = 52 |
| Norme | DIN 6358 |
| Norme de porte-outils | DIN 2080 |
| Précision de concentricité | ≤ 6 µm |
| Type de produit | Mandrin porte-fraise |