



Mandrin porte-fraise combiné, SA 40 A = 52, Ø mandrin d1: 16mm



Données de commande

N° commande	302505 16
GTIN	4062406110987
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Avec clavette – pour fraises à **rainure longitudinale**, par ex. DIN 841.

Avec bague d'entraînement – pour fraises à **rainure transversale**, DIN 1880.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Description technique

Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	17 mm
Clé spéciale adaptée 309840	16
Longueur totale L	162 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	16
Filetage M	M16
Longueur de col cote A	52 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	27 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16

Ø serrage D ₁	16 mm
Support	SA 40 A = 52
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Type de produit	Mandrin porte-fraise