



## Mandrin porte-fraise combiné, SA 40 A = 52, Ø mandrin d1: 40mm



### Données de commande

N° commande	302505 40
GTIN	4062406111076
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

#### Utilisation:

**Avec clavette** – pour fraises à **rainure longitudinale**, par ex. DIN 841.

**Avec bague d'entraînement** – pour fraises à **rainure transversale**, DIN 1880.

#### Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

#### Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

### Description technique

Longueur de col cote A	52 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	40
Longueur totale L	172 mm
Filetage M	M16
Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	41 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>3</sub> avec bague d'entraînement	27 mm
Clé spéciale adaptée 309840	40
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40

Ø serrage D <sub>1</sub>	40 mm
Support	SA 40 A = 52
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Type de produit	Mandrin porte-fraise