

**Mandrin porte-fraise combiné, SA 50 A = 55, Ø mandrin d1: 40mm****Données de commande**

N° commande	302515 40
GTIN	4062406111120
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Avec clavette – pour fraises à **rainure longitudinale**, par ex. DIN 841.

Avec bague d'entraînement – pour fraises à **rainure transversale**, DIN 1880.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Description technique

Longueur totale L	209 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	40
Longueur de col cote A	55 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	27 mm
Clé spéciale adaptée 309840	40
Longueur mandrin de fraisage L ₄	41 mm
Filetage M	M24
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40

Ø serrage D ₁	40 mm
Support	SA 50 A = 55
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Type de produit	Mandrin porte-fraise