

Garant GRIDLINE

Bâti 16G pour garnissage libre avec des tiroirs, 12×20G, Hauteur: 400mm**Données de commande**

N° commande	927412 400
GTIN	4062406111229
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 16G pour garnissage libre avec des tiroirs, en construction d'acier robuste. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Lors de l'équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Largeur	400 mm
Nombre de tiroirs	0
Profondeur	650 mm
Hauteur utile pour tiroirs	325 mm
Poids	11,5 kg

Hauteur utile	325 mm
Nombre de portes	0
Largeur utile	350 mm
Hauteur	400 mm
Exécution	pour garnissage libre
Nombre de plateaux coulissants	0
Épaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
---------------------------------------	-------------