

Garant GRIDLINE

**Bâti 16G pour garnissage libre avec des tiroirs, 12×20G, Hauteur: 600mm****Données de commande**

N° commande	927412 600
GTIN	4062406111236
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Bâti 16G pour garnissage libre avec des tiroirs, en construction d'acier robuste. Verrouillage central par serrure à cylindre.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Lors de l'équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

**Description technique**

Poids	15 kg
Largeur utile	350 mm
Hauteur utile	525 mm
Nombre de tiroirs	0
Profondeur	650 mm

Hauteur	600 mm
Largeur	400 mm
Nombre de portes	0
Hauteur utile pour tiroirs	525 mm
Exécution	pour garnissage libre
Nombre de plateaux coulissants	0
Épaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12x20G
Type de produit	Bâti d'établi

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
---------------------------------------	-------------