


Garant GRIDLINE

Tablettes fendue, Hauteur frontale: 25mm



Données de commande

N° commande	935121 25
GTIN	4067263126034
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

En tôle d'acier avec entretoise à la face inférieure. Tablette standard à accrocher. **Charge admissible 150 kg.**

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.**
- **Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.**

Description technique

Hauteur frontale	25 mm
Exécution tablette	Tablette droite
Exécution tablette	Tablette droite
Exécution tablette	Tablette fendue
Largeur en E	54E
Profondeur en E	27E

Fiche technique

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur	953 mm
Profondeur	575 mm
Largeur en G	36
Profondeur en G	20
Type de produit	Tablette