

Garant GRIDLINE

**Tablettes, Hauteur frontale: 100mm****Données de commande**

N° commande	935130 100
GTIN	4062406111366
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier avec entretoise à la face inférieure. Toujours nécessaire en cas de montage de portes battantes/coulissantes en combinaison avec des tiroirs. Nécessaire, étant donné qu'un espace de 50 mm en dessous et au-dessus est requis comme butée pour l'ensemble portes battantes/coulissantes. **Charge admissible 200 kg.**

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

- **La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.**
- **Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.**

**Description technique**

Hauteur frontale	100 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
Exécution tablette	Tablette droite
Exécution tablette	Tablette droite
Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs

Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur	703 mm
Profondeur	675 mm
Largeur en G	26
Profondeur en G	24
Type de produit	Tablette