


Garant GRIDLINE

Tablettes fendue, Hauteur frontale: 25mm**Données de commande**

N° commande	935141 25
GTIN	4062406111441
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

En tôle d'acier avec entretoise à la face inférieure. Tablette standard à accrocher. **Charge admissible 150 kg.**

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.**
- **Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.**

Description technique

Exécution tablette	Tablette droite
Exécution tablette	Tablette droite
Exécution tablette	Tablette fendue
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Hauteur frontale	25 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs

Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur	953 mm
Profondeur	675 mm
Largeur en G	36
Profondeur en G	24
Type de produit	Tablette