


Garant GRIDLINE

Tablettes fendue, Hauteur frontale: 50mm**Données de commande**

N° commande	935161 50
GTIN	4062406111489
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

En tôle d'acier avec entretoise à la face inférieure. Tablette standard ou tablette supérieure à visser. **Charge admissible 200 kg.**

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.**
- **Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.**

Description technique

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
Hauteur frontale	50 mm
Exécution tablette	Tablette fendue
Exécution tablette	Tablette droite
Exécution tablette	Tablette droite
Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs

Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur	1453 mm
Profondeur	675 mm
Largeur en G	56
Profondeur en G	24
Type de produit	Tablette