

Garant GRIDLINE

Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur: 300mm**Données de commande**

N° commande	927720 300
GTIN	4062406111656
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Hauteur utile pour tiroirs	225 mm
Profondeur	650 mm
Poids	11,6 kg
Hauteur utile	225 mm
Largeur	600 mm
Nombre de tiroirs	0
Largeur utile	550 mm
Nombre de portes	0

Hauteur	300 mm
Exécution	pour garnissage libre
Nombre de plateaux coulissants	0
Épaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Bâti d'établi