

Garant GRIDLINE

Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur: 800mm**Données de commande**

N° commande	927720 800
GTIN	4062406111700
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Profondeur	650 mm
Hauteur	800 mm
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Hauteur utile	700 mm
Largeur utile	550 mm

Nombre de tiroirs	0
Nombre de portes	0
Largeur	600 mm
Poids	21,6 kg
Exécution	pour garnissage libre
Nombre de plateaux coulissants	0
Épaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Bâti d'établi