

Garant GRIDLINE

Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur: 500mm**Données de commande**

N° commande	927720 500
GTIN	4062406111670
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Hauteur utile	425 mm
Hauteur	500 mm
Largeur utile	550 mm
Poids	15,6 kg
Profondeur	650 mm
Largeur	600 mm

Nombre de tiroirs	0
Nombre de portes	0
Hauteur utile pour tiroirs	425 mm
Exécution	pour garnissage libre
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Bâti d'établi