

Garant GRIDLINE

Bâti 24G avec porte à charnière à droite, pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur / Hauteur de porte: 800/525mm**Données de commande**

N° commande	927725 800/525
GTIN	4062406111731
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 24G avec porte, pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Porte avec charnière à droite.

Placement:

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Lors de l'équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Réf. 600/425 et 700/525 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Largeur	600 mm
Sens d'ouverture de la porte	droite

Nombre de tablettes réglables en hauteur	1
Hauteur	800 mm
Largeur utile	550 mm
Profondeur	650 mm
Hauteur utile porte	525 mm
Poids	33,3 kg
Hauteur utile pour tiroirs	150 mm
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	1 mm
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	927800 50
Tablette fixe, galvanisée Type 1	927815 1
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main Largeur utile de tiroir en G 20	951020 20
Tablette extractible Type 1	927810 1
Crochets de suspension pour tablettes d'établi Type 12	927094 12