

Garant GRIDLINE

**Bâti 24G avec porte à charnière à droite, pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur / Hauteur de porte: 900/525mm****Données de commande**

N° commande	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Bâti 24G avec porte, pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Porte avec charnière à droite.

**Placement:**

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Lors de l'équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Réf. 600/425 et 700/525 uniquement pour établis Ready-to-go.

**Description technique**

Poids	35,3 kg
Hauteur	900 mm

Largeur utile	550 mm
Hauteur utile pour tiroirs	250 mm
Hauteur utile porte	525 mm
Largeur	600 mm
Sens d'ouverture de la porte	droite
Nombre de tablettes réglables en hauteur	1
Profondeur	650 mm
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	1 mm
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Bâti d'établi

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main Largeur utile de tiroir en G 20	951020 20
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tablette fixe, galvanisée Type 1	927815 1
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Tablette extractible Type 1	927810 1
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Crochets de suspension pour tablettes d'établi Type 12	927094 12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	927800 50